

# Wtyk łącznika KS5-N-13


Numer części: 4089

Produkt wycofywany z produkcji

[do gniazd z zaworem zwrotnym - KD](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	11 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 710 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	256 g
Przyłącze pneumatyczne 1	N-13