

Wtyk łącznika KS5-CK-13


Numer części: 4096

Produkt wycofywany z produkcji

[do gniazd z zaworem zwrotnym - KD](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	11.7 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	2 043 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	251 g
Przyłącze pneumatyczne 1	CK-13