


Szybkozłączka ACK-1/2-PK-13

Numer części: 4099

FESTO

Gwint wewnętrzny z podkładką uszczelniającą.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość nominalna | 12 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Podkładka uszczelniająca |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Prosty kształt |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi |
| Uwaga do ciśnienia roboczego | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu) |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Nominalny moment dokręcający | 14 Nm |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia | ± 20 % |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint wewnętrzny G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 13 mm |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał pokrywki z gwintem | Stop aluminium, anodowany |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | Wzmocnione PA TPE-U(PU) |