



Elektrozawór JMFH-5-PK-3

Numer produktu: 4447

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 bistabilny
Normalny przepływ nominalny	105 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	2 bar...8 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	2.5 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Czas przełączania	13 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Waga produktu	380 g
Typ mocowania	opcjonalnie: na płycie przyłączeniowej na ramie montażowej Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 4	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 5	PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium anodowany
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium anodowany