


# Zabierak DARD-L8-40-S

Numer części: 4448222

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32/40
Odchyłka poprzeczna +/-	2.5 mm
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Krótkotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	3 000 N
Długotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1 400 N
Waga produktu	109 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS Nie zawiera miedzi
Materiał adaptera	Anodowane aluminium
Materiał śrub	Stal ocynkowana