


Szybkozłaczka-T TCK-M5-PK-3

Numer części: 4484

FESTO

możliwość obracania, z dwoma podkładkami uszczelniającymi.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-T
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	1.33 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 4 mm dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia uszczelniającego	NBR Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał śruby drażonej	Stal ocynkowana
Materiał przyłącza obrotowego	Odlew ciśnieniowy cynkowy