

Przewód z tworzywa sztucznego PP-3-NT

Numer części: 4572

FESTO

do złązek typu CK- i CN-, odpowiedni do wyższych ciśnień i temperatur,
poliamid (nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	18 mm
Średnica wewnętrzna	2.9 mm
Min. promień gięcia	12 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 15 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd TÜV
Ciężar produktu w zależności od długości	0.0062 kg/m
Kolor	Naturalny
Twardość wg Shore'a	D 55 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-A