


# Zestaw osiowy EAMM-A-V25-42A

Numer części: 4582608

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Długość nominalna	40 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	0.5 Nm
Waga produktu	83 g
Kod interfejsu, napęd	V25
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	42A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS