

Zespół równoległy EAMM-U-30-V20-28A-44

Numer produktu: 4767125

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	30
Odległość od środka do środka	44 mm
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	3000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Masowy moment bezwładności	2.11 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.015 Nm
Przenoszony moment obrotowy	0.05 Nm
Waga produktu	97 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	V20
Kod interfejsu, Motor IN	28A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS