


Kołnierz nasadkowy DARF-Q12-25

Numer części: 4886223

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wielkość | 25 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający | 1.2 Nm |
| Waga produktu | 60 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał kołnierza | Anodowany stop aluminium |
| Materiał śrub | Stal ocynkowana |