

# Przewód z tworzywa sztucznego PC-6-BL

Numer części: 5030

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	12 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	32.5 mm
Średnica wewnętrzna	6 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	0 ... 10 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Temperatura otoczenia	-10 ... 35 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.105 kg/m
Kolor	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał przewodu	PVC-P