

Sprzęgło EAMD-30-22-16-10X12

Numer części: 5030235

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	16 mm
Średnica mocowania 2	10 mm
Wielkość	30
Długość nominalna	22 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	4 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	9 Nm
Waga produktu	44.8 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS