

Blok przyłączeniowy MHA3-PR4-3-1/8

Numer produktu: 525222

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 4 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Typ mocowania płyty przyłączeniowej | Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H |
| Typ mocowania zaworu | z gwintem wewnętrznym |
| Przyłącze pneumatyczne 1/33 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Gwint wewnętrzny G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 3/11 | G1/4 |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |