

Przewód z tworzywa sztucznego PAN-V0-6X1-BR-20

Numer części: 525486
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

odporne na ogień

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	8 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	30 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Min. promień gięcia	13 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com Olej mineralny
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0 (płaszcz ochronny)
Temperatura otoczenia	-30 ... 90 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.049 kg/m
Przylączy pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 6 mm
Kolor	Brązowy
Twardość wg Shore'a	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	Poliamid 12 PVC-P