


Blok przyłączeniowy VIGK-04-D-1-3/8

Numer części: 525569

FESTO

do wyspy zaworowej 04, większy przepływ, zawory ISO wielkość 1 (G3/8)



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodny z normą	ISO 5599-2
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 4	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/2
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy