


Blok przyłączeniowy VIGI-04-D-2-1/2

Numer części: 525571

FESTO

do wyspy zaworowej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	10 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym
Przyłącze pilota powietrznego 12	G1/8
Przyłącze pilota powietrznego 14	G1/8
Przyłącza pneumatyczne 3/5 połączone razem	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/4
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy