


Blok przyłączeniowy VIGK-04-D-1-3/8-NPT

Numer części: 525573

FESTO

do wyspy zaworowej 04, większy przepływ, zawory ISO wielkość 1 (G3/8)
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	149 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym
Przyłącze pomocniczego sterowania powietrznego 12/14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT3/8-18
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT3/8-18
Przyłącze pneumatyczne 5	NPT1/2-14
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy