

Blok przyłączeniowy VIGI-04-D-2-1/2-NPT

Numer części: 525575

FESTO

do wyspy zaworowej.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	183 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym
Przyłącze pomocniczego sterowania powietrznego 12/14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT3/4-14
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT3/4-14
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 5	NPT3/4-14
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy