

Przyłącze do magistrali FBA-2-M12-5POL

Numer produktu: 525632

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	28 g
Przyłącze elektryczne	9-pin / 5-pin Gniazdo wtykowe proste / wtyczka i gniazdo wtykowe Sub-D / M12x1
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Obciążalność prądowa	4 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Brąz pozlacany