

Przyłącze do magistrali FBA-1-SL-5POL

Numer produktu: 525634

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	26 g
Przyłącze elektryczne	9-pin / 5-pin Gniazdo wtykowe proste / wtyczka prosta Sub-D / -
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Obciążalność prądowa	4 A
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Brąz pozlacany