


# Podłączenie magistrali FBSD-KL-2X5POL

Numer części: 525635

FESTO

do wyspy zaworowej CPV Direct, przyłączy zaciski śrubowe, 2 x 5-poz.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	20 g
Przyłączy elektryczne	5-pin / 5-pin Gniazdo wtykowe kątowe / Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 24$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	12 A
Pole przekroju poprzecznego	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki pozłacane