

Wtyczka SEA-GS-HAR-4POL

Numer części: 525928
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[do wysp zaworowych.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Sposób montażu	z gwintem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	11.5 g
Przyłącze elektryczne	4-pin M12x1 Wtyczka prosta / Zacisk z przebiciem izolacji
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 32 V
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 32 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Przepust dla kabla	Pg9
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 5.1 mm
Dopuszczalna średnica indywidualnej żyły	0.1 mm
Dopuszczalna średnica żyły	1.2 ... 1.6 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.25 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Dopuszczalna izolacja żyły	PVC