

# Przyssawka ESV-50-GT

Numer produktu: 526002

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	8 mm
Min. promień przedmiotu	40 mm
Średnica czaszy przyssawki	50 mm
Objętość czaszy przyssawki	11.2 cm <sup>3</sup>
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	okrągły, kształt dzwonu
Kształt przyssawki	okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	97 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	97 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	30 N
Waga produktu	9.2 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan