

Przyssawka ESV-60-GT

Numer części: 526003

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	6 mm
Min. promień elementu chwytanego R	75 mm
Średnica przyssawki	60 mm
Objętość przyssawki	11.3 cm ³
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Okrągła, kształt dzwonu
Kształt przyssawki	Okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	134 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	134 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	37 N
Waga produktu	10.7 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Kolor	Czerwony/Brązowy
Twardość wg Shore'a	72 +/- 5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan®