

Przyssawka ESV-100-GT

Numer części: 526005

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki | 9 mm |
| Min. promień elementu chwytanego R | 135 mm |
| Średnica przyssawki | 100 mm |
| Objętość przyssawki | 53.9 cm ³ |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Okrągła, kształt dzwonu |
| Kształt przyssawki | Okrągła głęboka |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 0 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.7 bar |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Siła oderwania przy 70% podciśnienia | 375 N |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 100 N |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 183 N |
| Waga produktu | 58.9 g |
| Sposób montażu | przez przyłącze podciśnienia |
| Kolor | Czerwony/Brązowy |
| Twardość wg Shore'a | 72 +/- 5 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przyssawki | Vulkollan® |