


Przysawka ESV-40-BT

Numer produktu: 526006

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przysawki	9 mm
Min. promień przedmiotu	35 mm
Średnica czaszy przysawki	40 mm
Objętość czaszy przysawki	9.8 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przysawka fałdowa
Kształt przysawki	okrągła przysawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	59 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	59 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	22 N
Waga produktu	10.5 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przysawki	Vulkollan