

# Przyssawka ESV-50-BT

Numer części: 526007

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki        | 10 mm   |
| Min. promień elementu chwytanego R                 | 40 mm   |
| Średnica przyssawki                                | 50 mm   |
| Objętość przyssawki                                | 17.6 cm <sup>3</sup>  |
| Pozycja zabudowy                                   | Dowolna   |
| Konstrukcja  | Przyssawka fałdowa  |
| Kształt przyssawki                                 | Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy                               |
| Ciśnienie robocze                                  | -0.95 ... 0 bar   |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -0.7 bar  |
| Medium robocze                                     | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura otoczenia                              | -10 ... 80 °C   |
| Siła oderwania przy 70% podciśnienia               | 100 N   |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 100 N   |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 39 N  |
| Waga produktu                                      | 16.2 g  |
| Sposób montażu                                     | przez przyłącze podciśnienia                                |
| Kolor  | Czerwony/Brązowy  |
| Twardość wg Shore'a                                | 72 +/- 5  |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS   |
| Materiał przyssawki                                | Vulkollan®  |