


Manometr MA-27-1,0-M5-MPA

Numer części: 526324

FESTO

z skalą w MPa.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań	0 ... 1 MPa
Wielkość nominalna manometru	27
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	PA
Materiał okienka podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	11 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen