

# Kabel silnika KMTR-AC-5

Numer części: 526739

FESTO

do silników serwo MTR-AC-55/70/100.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Min. promień gięcia	100 mm
Budowa kabla	4 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 4 x 1 mm <sup>2</sup> Ekranowany
Długość kabla	5 m
Materiał powłoki kabla	PUR