


Manometr MA-63-145-R1/4-PSI-E-RG

Numer części: 526792
Produkt wycofywany z produkcji

ze skalą w psi i nastawialną skalą czerwono-zieloną.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Zakres wskazań [psi] | 0 ... 145 psi |
| Zgodny z normą | EN 837-1 |
| Wielkość nominalna manometru | 63 |
| Konstrukcja | Manometr z rurka sprężysta |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii |
| Medium robocze | Gazy obojętne cieczki obojętne |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 145 Psi |
| Współczynnik obciążenia przemiennego | 0.66 |
| Klasa dokładności pomiaru | 2,5 |
| Stopień ochrony | IP43 |
| Temperatura medium | -20 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 °C |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodność z RoHS |
| Położenie przyłącza | Na tylnej ścianie, centrycznie |
| Przyłącza pneumatyczne | R1/4 |
| Materiały w kontakcie z mediami | Mosiądz |
| Materiał czopa wkręcane | Mosiądz |
| Materiał obudowy | ABS |
| Materiał szybki podglądu | PMMA |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ciężar elementu | 90 g |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Nie tlen Nie acetyleny |