


# Gniazdo wtykowe z kablem KMH-D-2,5

Numer części: 527398

FESTO

dla wyspy zaworowej CPA-SC.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Clip
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	24 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 3-pin
Nominalne napięcie robocze DC	60 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Długość kabla	2.5 m
Średnica kabla	1.3 mm
Budowa kabla	3x0,14
Kolor izolacji żyły	Pin 1 = czarny Pin 2 = niebieski Pin 3 = czerwony
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-40 ... 105 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Brąz Cynkowanie