


rozgałęziacz kabla ASI-KVT-FKX2-M12

Numer części: 527474

FESTO

do AS-Interfejs



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	46 mm
Wysokość	102 mm
Długość	28,5 mm
Sposób montażu	Do wyboru: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej
Waga produktu	190 g
Interfejs Fieldbus	AS-Interfejs: wtyczka dla płaskiego kabla Gniazdo, M12x1, 4-pin, kod.-A Napięcie obciążenia płaski kabel-wtyczka
Napięcie robocze DC AS-Interfejs	26.5 ... 31.6 V
Nominalne napięcie robocze DC AS-Interfejs	26.5 V
Napięcie robocze DC, napięcie obciążenia	20.4 ... 26.4 V
Nominalne napięcie robocze DC, napięcie obciążenia	24 V
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529 W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	PUR
Materiał pokrywy	Wzmocnione PA
Względna wilgotność powietrza	5 - 90 % Bez kondensacji