

Panel operatorski CPX-MMI-1

Numer części: 529043

FESTO

do modułowego terminala elektrycznego CPX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	81 mm
Wysokość	28 mm
Długość	137 mm
Maks. długość kabla przyłączeniowego	15 m
Wyświetlacz	128 x 64 pikseli LCD-Display Z podświetleniem tła
Elementy obsługowe	3 klawisze funkcyjne 4 przyciski przewijania Klawiatura foliowa
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Interfejs danych	Interfejs RS232 57,6Kbaud M12-gniazdo 4-pin
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Zasilanie elektryczne	Dostarczany od połączonego urządzenia
Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	50 - 60 mA
ATEX-Kategoria Gaz	II 3G
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX-Kategoria Pył	II 3D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Ex-Temperatura otoczenia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Względna wilgotność powietrza	Bez kondensacji
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim kontaktem	PELV
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	150 g
Materiał obudowy	Wzmocnione PA