


Zabierak FKC-8/12

Numer części: 529350

FESTO

do napędu liniowego DGC-G.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	8/12
Odchyłka poprzeczna +/-	2.5 mm
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Krótkotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1 100 N
Długotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	550 N
Waga produktu	29.3 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przegubu	Wzmocnione PA
Materiał czopa kulistego	Stal wysokostopowa
Materiał płyty	Stop aluminium