

Moduł rozgałęziający MS4-FRM-1/8

Numer produktu: 529559

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający
Ciśnienie robocze	0 bar...14 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	1800 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot do góry	1600 l/min
Normalny przepływ nominalny, odprowadzenie w dół	1700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	165 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy