

Moduł rozgałęziający MS4-FRM-1/8-Z

Numer części: 529562

FESTO

Kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|-----------------------------|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Moduł rozgałęziający |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 14 bar |
| Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2 | 1 800 l/min |
| Normalny przepływ nominalny, wylot na górze | 1 600 l/min |
| Normalny przepływ nominalny, wylot na dole | 1 700 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura magazynowania | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Ciężar elementu | 165 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Uwaga odnośnie materiałów | Bez miedzi i PTFE |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |