

# Filtr z węglem aktywnym MS6-LFX-1/4-R-Z

Numer części: 529684

FESTO

Pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Typoszereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Osłona pojemnika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Ciśnienie robocze	0 ... 20 bar
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	900 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medium	5 ... 30 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.003 mg/m3
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	600 g
Sposób montażu	Do wyboru: Zabudowa w linii Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC