


Kołnierz silnika EAMF-A-118C-100A

Numer części: 529949

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	550 g
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	100A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	118C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS