


# Silnik krokowy MTR-ST-87-48S-AA

Numer części: 530065

FESTO

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



## Karta danych

| Cecha  | Wartość             |
|--|---------------------|
| Stopień ochrony izolacji                         | B                   |
| Napięcie nominalne DC                            | 48 V                |
| Prąd nominalny silnika                           | 4.7 A               |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)             | Wg dyrektywy EU-EMV |
| Temperatura magazynowania                        | -25 ... 60 °C       |
| Względna wilgotność powietrza                    | 45 - 80 %           |
| Stopień ochrony                                  | IP54                |
| Temperatura otoczenia                            | 0 ... 50 °C         |
| Całkowity moment bezwładności członu napędzanego | 4 kgcm <sup>2</sup> |
| Moment trzymania silnika                         | 6.47 Nm             |
| Masowy moment bezwładności wirnika               | 4 kgcm <sup>2</sup> |
| Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka             | 50 N                |
| Dopuszczalne poprzeczne obciążenie wałka         | 130 N               |
| Ciężar elementu                                  | 4 200 g             |
| System przyłączy elektrycznych                   | Wtyczka             |