


Sprzęgło EAMC-30-35-6.35-8

Numer części: 530088

FESTO

Do napędów elektromechanicznych z silnikiem skokowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	6.35 mm
Średnica mocowania 2	8 mm
Wielkość	30
Długość nominalna	35 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	6.1 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	7.5 Nm
Waga produktu	45 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS