


Manometr MA-40-232-N1/8-PSI-E-RG

Numer części: 530388

FESTO

ze skalą w psi i nastawialną skalą czerwono-zieloną.
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [psi]	0 ... 232 psi
Zgodny z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	40
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze	0 ... 232 Psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/8-27
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał czopa wkręcane	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał szybki podglądu	PMMA
Kolor obudowy	Czarny
Ciężar elementu	60 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie tlen Nie acetyleny