

# Manometr MA-63-145-N1/4-PSI-E-RG

Numer części: 530393

FESTO

ze skalą w psi i nastawialną skalą czerwono-zieloną.  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [psi]	0 ... 145 psi
Zgodny z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	63
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze	0 ... 145 Psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/4-18
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał czopa wkręcane	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał szybki podglądu	PMMA
Kolor obudowy	Czarny
Ciężar elementu	90 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie tlen Nie acetyleny