


# Gniazdo łącznika KD2-CN-4

Numer części: 531623  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[samozamykające się](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	3.2 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	119 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	11 g
Przyłącze pneumatyczne 1	CN-4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS