

Gniazdo łącznika KDS6-3/8-A


Numer części: 531648

Produkt wycofywany z produkcji

[samozamykające się, do bezpiecznego połączenia wg ISO 4414](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość nominalna | 10 mm |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.5 ... 12 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 1 755 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Dopuszczenie | BIA TÜV |
| Nominalny moment dokręcający | 21.5 Nm |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia | ± 15 % |
| Waga produktu | 96 g |
| Przylącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G3/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |