


# Gniazdo łącznika KDS6-3/8-I

Numer części: 531651  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

samozamykające się, do bezpiecznego połączenia wg ISO 4414  
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7.2 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.5 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 733 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	BIA TÜV
Nominalny moment dokręcający	21.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	115 g
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS