

# Wtyk łącznika KS4-1/4-A-R

Numer produktu: 531677

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Średnica nominalna                             | 8 mm                                         |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar...12 bar                           |
| Normalny przepływ nominalny                    | 765 l/min                                    |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne              |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C                               |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 9.5 Nm                                       |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 15 %                                       |
| Waga produktu                                  | 46 g                                         |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny G1/4                        |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |