

# Wtyk łącznika KS5-1/2-A


Numer części: 531687

Produkt wycofywany z produkcji

[do gniazd z zaworem zwrotnym - KD](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	13 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 872 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	32.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	255 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2