



Smarownica MS4N-LOE-1/8-R-Z

Numer części: 531705

FESTO

Pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	4
Typoszereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Maks. wydajność olejenia	30 ml
Osłona pojemnika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Ciśnienie wejściowe 1	1 ... 12 bar
Minimalny przepływ zapewniający funkcje olejenia	40 l/min
Normalny przepływ nominalny	1 100 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Lepkość oleju	ISO VG 32
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	194 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/8-27
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC