

Supermikrofiltr MS6N-LFM-1/4-ARV-Z

Numer części: 531869

FESTO

Filtr 0,01 µm, pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Typoszereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Stożek oczyszczania	99.9999 %
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Maks. ilość kondensatu	38 cm ³
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	380 l/min
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 1 µm
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	1.7.2 wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar elementu	600 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	Włókna borokrzemowe
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC