


Filtr z węglem aktywnym MS6N-LFX-3/8-R-Z

Numer części: 531925

FESTO

Pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wielkość | 6 |
| Typoszereg | MS |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Konstrukcja | Filtr z węglem aktywnym |
| Osłona pojemnika | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 0 ... 20 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 1 000 l/min |
| Medium robocze | Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 0,01 µm |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura magazynowania | -10 ... 60 °C |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | 1.7.1 wg DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medium | 5 ... 30 °C |
| Reszkowa zawartość oleju | 0.003 mg/m ³ |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Ciężar elementu | 600 g |
| Sposób montażu | Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | NPT3/8-18 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | NPT3/8-18 |
| Materiał filtra | Węgiel aktywny |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał pojemnika | PC |